

Par de moldes de unión de juntas solamente, Alimentación



CARACTERÍSTICAS

Par de moldes de repuesto con piezas de montaje diseñados para la instalación de uniones de puente a la cabeza del raíl

La conexión se realiza dentro de los límites de la placa de empalme

Incluye limpiador de molde y chispero encendedor

ESPECIFICACIONES

Estilo de terminal de conexión: C

Material: Grafito

Table 1/1

Número de catálogo	Tipo de carril	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal
PBCX3M	UIC	50 mm ² Ropelay	9.13mm
PBCX6M	UIC	120 mm ² Ropelay	9.53mm
PBC2JM	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	2/0 Ropelay	12.19mm
PBCS5M	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	2/0 Compuesto	13.36mm
PBCS6M	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	3/0 Compuesto	14.53mm

Número de catálogo	Tipo de carril	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal
PBC2SM	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	4/0 Ropelay	15.49mm
PBCY5X5M	UIC	95 mm² Ropelay	15.52mm
PBC2WM	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	250 kcmil varados	19.05mm
PBXLC2WM	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	250 kcmil Ropelay	19.05mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE