


Ensamblaje de marco de soldadora de molde T9 de unión de juntas, eléctrica



CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje de marco de soldadora de repuesto para soldadoras de unión de junta T9

Incluye el marco con tapa de molde, mango de molde, limpiador de molde y chispero encendedor

ESPECIFICACIONES

Tipo de carril: 85 lb a 141 lb T-Rail secciones

Estilo de terminal de conexión: C

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal	Estilo de soldador	Orientación
PBCT92JLHX	Graphite, Steel, Termoplástico	2/0 Ropelay	12.19mm	T9	Asamblea de la mano izquierda
PBCT92JRHX	Graphite, Steel, Termoplástico	2/0 Ropelay	12.19mm	T9	Asamblea de la mano derecha
PBCT92SLHX	Graphite, Steel, Termoplástico	4/0 Ropelay	15.49mm	T9	Asamblea de la mano izquierda
PBCT92SRHX	Graphite, Steel, Termoplástico	4/0 Ropelay	15.49mm	T9	Asamblea de la mano derecha
PBCT92WLHX	Graphite, Steel, Termoplástico	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T9	Asamblea de la mano izquierda

Número de catálogo	Material	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal	Estilo de soldador	Orientación
PBCT92WRHX	Graphite, Steel, Termoplástico	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T9	Asamblea de la mano derecha
PBCT92WX	Graphite, Steel, Termoplástico	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T9	Asamblea de la mano izquierda y derecha

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE