

Barra colectora perimetral de conexión a tierra para paredes



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Las barras colectoras de conexión a tierra perimetrales se usan para terminar hilos y cables de conexión a tierra procedentes del equipo y de otros dispositivos

Para barras colectoras que incluyen aisladores y soportes, se suministran cuatro aisladores y soportes individuales

ESPECIFICACIONES


Table 1/2

Número de catálogo	Material	Configuración de embarrado	Longitud (L)	Anchura (W)	Espesor (T)	A
EPGC182120	Cobre	Sólo barras de autobús	3.05m	50.8 mm	3.2 mm	381 mm
EPGC184120	Cobre	Sólo barras de autobús	3.05m	101.6 mm	3.2 mm	381 mm

Número de catálogo	Material	Configuración de embarrado	Longitud (L)	Anchura (W)	Espesor (T)	A
EPGA142120	Copper, Polyamide, Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Barra de busbo, aisladores y soportes	3.05m	50.8 mm	6.4 mm	381 mm
EPGA144120	Copper, Polyamide, Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Barra de busbo, aisladores y soportes	3.05m	101.6 mm	6.4 mm	381 mm
EPGC141120	Cobre	Sólo barras de autobús	3.05m	25.4 mm	6.4 mm	381 mm
EPGC142120	Cobre	Sólo barras de autobús	3.05m	50.8 mm	6.4 mm	381 mm
EPGC143120	Cobre	Sólo barras de autobús	3.05m	76.2 mm	6.4 mm	381 mm
EPGC144120	Cobre	Sólo barras de autobús	3.05m	101.6 mm	6.4 mm	381 mm

Table 2/2

Número de catálogo	B	Tamaño de taladro (HS)
EPGC182120	762 mm	11.11 mm
EPGC184120	762 mm	11.11 mm
EPGA142120	762 mm	11.11 mm
EPGA144120	762 mm	11.11 mm
EPGC141120	762 mm	11.11 mm
EPGC142120	762 mm	11.11 mm
EPGC143120	762 mm	11.11 mm
EPGC144120	762 mm	11.11 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE