


# Esmeriladora de raíles portátil, kit de rueda de ranurado



## CARACTERÍSTICAS

Se utiliza con la esmeriladora de raíles portátil SBG150, motor de gas de dos ciclos

Instalación fácil y rápida

Permite el control de las operaciones de ranurado, ayudando a las operaciones de mantenimiento de la junta aislada del rail (IRJ)

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Óxido de aluminio reforzado resinoide-bonded

Table 1/1

| Número de catálogo | Diámetro | Espesor |
|--------------------|----------|---------|
| SBK104             | 152.4 mm | 3.18 mm |
| SBK128             | 152.4 mm | 3.97 mm |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El kit incluye: rueda de ranurado, espaciador, medidor de profundidad y aislamiento.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.