

Kit de enlaces de protector de hilos de raíl, estilo lengüeta



Los enlaces del protector de hilos nVent ERICO Cadweld están diseñados para soldarse a la red de raíles en el nivel del eje neutral del perfil del raíl. Para garantizar la integridad de la conexión, la fijación se debe hacer usando material de soldadura nVent ERICO Cadweld.

CARACTERÍSTICAS

Ofrece protección contra raíles rotos y resistencia significativa a la corrosión

Proporciona resistencia eléctrica constante

Hay dos versiones de estilos de terminal de enlace disponibles

Fácil instalación, con capacitación mínima requerida para el instalador

Equipo de instalación simple y fácilmente portátil

Se puede usar igualmente en raíles nuevos, usados y viejos

Alta duración

ESPECIFICACIONES

Estilo de terminal de conexión: Pestaña

Table 1/1


Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño del conductor	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Diámetro (Ø)
SBTBB336	Cadmium Bronze, Aleación de cobre	Bare, Estañado	3/16" Bondstrand	152.4 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBBU412	Cadmium Bronze, Aleación de cobre	Estañado	3/16" Bondstrand	304.8 mm	27 mm	4.8 mm

Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño del conductor	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Diámetro (Ø)
SBTBB3412	Cadmium Bronze, Aleación de cobre	Bare, Estañado	3/16" Bondstrand	304.8 mm	27 mm	4.8 mm
SBTBB346	Cadmium Bronze, Aleación de cobre	Bare, Estañado	3/16" Bondstrand	152.4 mm	27 mm	4.8 mm
SBTBB3348	Cadmium Bronze, Aleación de cobre	Bare, Estañado	3/16" Bondstrand	1219.2 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBB546	Cadmium Bronze, Aleación de cobre	Bare, Estañado	5/16" Bondstrand	152.4 mm	25.4 mm	7.9 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

SBTBBU412 incluye (100) uniones y (100) material de soldadura de aleación F80. Todos los demás kits incluyen (25) uniones y (25) material de soldadura de aleación F80.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE