

Módulo de repuesto TDS



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Módulo de repuesto para desviador de la serie de raíl DIN TDS y la serie modular TDX

ESPECIFICACIONES

Corriente de descarga máx. (Imax): 50kA 8/20 μ s


Número de catálogo	TDS150M560	TDS150M277	TDS150M240	TDS150M440	TDS150M150
Tensión nominal del sistema (Un)	480 - 560 VAC	240 - 277 VAC	220 - 240 VAC	420 - 440 VAC	120 - 150 VAC
Tensión máxima de funcionamiento continuo (Uc)	610 VAC	320 VAC	275 VAC	480 VAC	170 VAC
Protección de tensión nominal (VPR)	1800 V @ 3 kA 2400 V @ 20 kA	1000 V @ 3 kA 1600 V @ 20 kA	900 V @ 3 kA 1200 V @ 20 kA	1500 V @ 3 kA 2200 V @ 20 kA	600 V @ 3 kA 1000 V @ 20 kA
Corriente de descarga nominal (mA)	20kA 8/20 μ s	20kA 8/20 μ s	20kA 8/20 μ s	20kA 8/20 μ s	20kA 8/20 μ s

Número de catálogo	TDS150M560	TDS150M277	TDS150M240	TDS150M440	TDS150M150
Frecuencia	0 - 100 Hz	0 - 100 Hz	0 - 100 Hz	0 - 100 Hz	0 - 100 Hz
Material del armario	UL® 94V-0 Termoplástico	UL® 94V-0 Termoplástico	UL® 94V-0 Termoplástico	UL® 94V-0 Termoplástico	UL® 94V-0 Termoplástico
Temperatura	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C
Anchura del módulo	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Fondo (D)	49mm	49mm	49mm	49mm	48mm
Altura (H)	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Anchura (W)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Peso por unidad	0.07 kg	0.07 kg	0.07 kg	0.07 kg	0.07 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Retire la clavija negra cuando se utiliza con unidades modulares TDX.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.