

# Kit de alta ampacidad de soporte de barra colectora ajustable ABS



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Reemplaza los tornillos que se incluyen con el módulo aislante de soporte de barra colectora ajustable ABS para darles soporte a las barras colectoras más grandes

El kit incluye dos tornillos

Cumple con RoHS

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura de embarrado	Grosor de embarrado	Peso por unidad
ABS-KIT160X10	560910	160 mm	10 mm	0.12 kg
ABS-KIT200X10	560920	200 mm	10 mm	0.16 kg

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

Para uso con módulos que admiten barras colectoras de 10 mm (0,39 in) únicamente.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE