

# End Alignment Fitting



End alignment fittings properly locate the sleeve onto the reinforcing steel. The fittings also retain the packing materials and hold them in place, which helps ensure a leak-free installation.

## CARACTERÍSTICAS

Durable, re-usable and long lasting

Easily replaced if damaged

Split-collar design allows for easy installation and removal

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Acero

Table 1/1

| Número de catálogo | Tamaño de las barras de armado, métrico | Tamaño de las barras de armado, EE. UU. | Tamaño de armadura, Canadá | Altura (H) | Diámetro 1 (Ø1) | Diámetro 2 (Ø2) |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| RBM2974100U        | 20 mm                                   | #6                                      | 20M                        | 64 mm      | 70 mm           | 36 mm           |
| RBM2974125X        | 20 mm                                   | #6                                      | 20M                        | 64 mm      | 70 mm           | 39 mm           |
| RBM2870100A        | 22 mm                                   | #7                                      |                            | 64 mm      | 70 mm           | 42 mm           |
| RBM2886112C        | 25 mm                                   | #8                                      | 25M                        | 64 mm      | 70 mm           | 49 mm           |
| RBM2886150D        | 25 mm                                   | #8                                      | 25M                        | 64 mm      | 70 mm           | 55 mm           |

| Número de catálogo | Tamaño de las barras de armado, métrico | Tamaño de las barras de armado, EE. UU. | Tamaño de armadura, Canadá | Altura (H) | Diámetro 1(Ø1) | Diámetro 2(Ø2) |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|
| RBM2748100D        | 28 mm                                   | #9                                      | 30M                        | 64 mm      | 70 mm          | 55 mm          |
| RBM275075E         | 32 mm                                   | #10                                     |                            | 64 mm      | 70 mm          | 58 mm          |
| RBM2767100E        | 28 mm                                   | #9                                      | 30M                        | 64 mm      | 70 mm          | 58 mm          |
| RBM266785F         | 36 mm                                   | #11                                     | 35 MILLONES                | 64 mm      | 76 mm          | 65 mm          |
| RBM2669100H        | 43 mm                                   | #14                                     | 45 MILLONES                | 64 mm      | 86 mm          | 74 mm          |
| RBM2669125J        | 43 mm                                   | #14                                     | 45 MILLONES                | 64 mm      | 86 mm          | 77 mm          |
| RBM266975G         | 43 mm                                   | #14                                     | 45 MILLONES                | 64 mm      | 86 mm          | 76 mm          |
| RBM2671100M        | 57 mm                                   | #18                                     | 55 MILLONES                | 64 mm      | 111 mm         | 96 mm          |
| RBM2671125N        | 57 mm                                   | #18                                     | 55 MILLONES                | 64 mm      | 111 mm         | 99 mm          |
| RBM267150K         | 57 mm                                   | #18                                     | 55 MILLONES                | 64 mm      | 111 mm         | 87 mm          |
| RBM267156K         | 57 mm                                   | #18                                     | 55 MILLONES                | 64 mm      | 111 mm         | 87 mm          |
| RBM267885K         | 43 mm                                   | #14                                     | 45 MILLONES                | 64 mm      | 102 mm         | 87 mm          |
| RBM2687126G        | 36 mm                                   | #11                                     | 35 MILLONES                | 64 mm      | 86 mm          | 71 mm          |
| RBM2750125F        | 32 mm                                   | #10                                     |                            | 64 mm      | 76 mm          | 65 mm          |
| RBM2759K           | 36 mm                                   | #11                                     | 35 MILLONES                | 64 mm      | 102 mm         | 87 mm          |


## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Diameter 2 is the mating surface for the outside diameter of the appropriate sleeve.

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE