

nVent LENTON Lock B-Series Shear Bolt Coupler, Coated



Coated reinforcing bar is used in place of plain reinforcing bars to protect against corrosion. Typical applications include bridges, parking structures, pavement, marine structures and repair work. nVent LENTON couplers and mechanical anchors are available in multiple coatings to meet specific job requirements.

CARACTERÍSTICAS

Requires no special bar end preparation such as sawing

Installs quickly and easily using simple, off-the-shelf hand tools

Bolt heads shear off when bolt torque is achieved, providing for simple visual inspection

Designed to work as a one-step transition/reducer

Rebar centering pin can be removed to allow the coupler to fully pass onto the reinforcing bar for applications such as closure pours

ESPECIFICACIONES

Estándar de acabado: ASTM® B695 Clase 50 con sello de cromato trivalente claro

Acabado: Mecánico galvanizado

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro 1 (Ø1)	Diámetro 2 (Ø2)	Longitud (L)
LL20B1MG	18 mm, 20 mm	#6	20M	44 mm	24 mm	191mm
LL16B1MG	14 mm, 16 mm	#5	15M	35 mm	19 mm	159mm

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro 1(Ø1)	Diámetro 2(Ø2)	Longitud (L)
LL12B1MG	12 mm	#4	10M	29 mm	15 mm	127mm
LL22B1MG	22 mm	#7		48 mm	28 mm	222mm
LL25B1MG	25 mm	#8	25M	54 mm	30 mm	254mm
LL28B1MG	28 mm, 30 mm	#9	30M	60 mm	34 mm	287mm
LL32B1MG	32 mm	#10		65 mm	38 mm	323mm

Table 2/2						
Número de catálogo	Ancho de la toma de corriente (SW)	Número de pernos	Número de pernos redondos	Par de apriete (TQ)	Peso por unidad	Cantidad del paquete
LL20B1MG	13mm	8	2	110 N·m	1.68 kg	1
LL16B1MG	13mm	6	2	110 N·m	0.92 kg	1
LL12B1MG	13mm	6	2	110 N·m	0.57 kg	1
LL22B1MG	16mm	8	2		2.28 kg	10
LL25B1MG	16mm	8	2	340 N·m	3.37 kg	6
LL28B1MG	16mm	10	2	340 N·m	4.56 kg	1
LL32B1MG	21mm	8	2	680 N·m	5.92 kg	1

Diseñado para cumplir:

AASHTO; ABNT NBR 8548:1984; ACI 318 Tipo 1 (rendimiento especificado del 125%); ACI 318 Tipo 2 (tracción especificada); ACI 349; ACI 359; AS3600


DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Bolt length may vary after the bolt heads are sheared off. Bolt heads are not required to be removed as long as the appropriate bolt torque is achieved.

When using an impact wrench, size the wrench for 2x the bolt torque. If using an air impact wrench, check the air pressure, torque rating and air flow requirements before starting installations.

Refer to complete installation instructions provided with the product or available at nVent.com/LENTON prior to commencing installation.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE