

P8 Position Coupler, Plain



CARACTERÍSTICAS

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction

Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar

ESPECIFICACIONES

Acabado:	Claro
Longitud del cuerpo del acoplador:	Estándar
Material:	Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro (Ø)	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)
EL16P8N	16 mm	#5	15M	46 mm	129 mm	170 mm
EL20P8N	20 mm	#6	20M	46 mm	148 mm	199 mm
EL22P8N	22 mm	#7		46 mm	160 mm	215 mm
EL25P8N	25 mm	#8	25M	46 mm	171 mm	228 mm

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro (Ø)	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)
EL28P8N	28 mm	#9	30M	64 mm	175 mm	235 mm
EL32P8N	32 mm	#10		64 mm	186 mm	248 mm
EL36P8N	36 mm	#11	35 MILLONES	64 mm	199 mm	264 mm
EL38P8N	38 mm	#12		76 mm	190 mm	256 mm
EL40P8N	40 mm			64 mm	204 mm	288 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Profundidad de la barra (BD)	Espacio de la barra 1 (BG1)	Espacio de la barra 2 (BG2)	Cuerpo del acoplador (CB)	Peso por unidad
EL16P8N	22mm	85mm	126mm	90mm	1.47 kg
EL20P8N	28mm	93mm	143mm	108mm	1.72 kg
EL22P8N	32mm	96mm	151mm	120mm	1.81 kg
EL25P8N	35mm	102mm	159mm	131mm	1.91 kg
EL28P8N	38mm	99mm	160mm	134mm	3.86 kg
EL32P8N	40mm	105mm	168mm	145mm	3.95 kg
EL36P8N	43mm	113mm	179mm	158mm	4.13 kg
EL38P8N	55mm	79mm	146mm	149mm	5.3 kg
EL40P8N	55mm	94mm	178mm	171mm	6.1 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE