


SA Coupler with Mounting Plate, Clipped Flange, Coated



Couplers with clipped flange mounting plates address concrete cover concerns. Coated reinforcing bar is used in place of plain reinforcing bars to protect against corrosion. nVent LENTON couplers are available in multiple coatings to meet specific job requirements. Typical applications include bridges, parking structures, pavement, marine structures and repair work.

CARACTERÍSTICAS

Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Built-in thread cover or screw-in plug protects internal threads from concrete paste contamination

ESPECIFICACIONES

Estándar de acabado:	ASTM® A775/A775M Y AASHTO M284
Acabado:	Recubierto de epoxi
Material:	Acero
Contenido íntegramente nacional de EE. UU.:	Sí

Table 1/2


Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Ancho hexagonal (W)	Altura (H)	Longitud (L)
EL12SAECF	12 mm	#4	10M	17 mm	57 mm	49mm
EL16SAECF	16 mm	#5	15M	22 mm	57 mm	64mm
EL20SAECF	20 mm	#6	20M	27 mm	57 mm	79mm

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Ancho hexagonal (W)	Altura (H)	Longitud (L)
EL22SAECF	22 mm	#7		30 mm	57 mm	88mm

Table 2/2

Número de catálogo	A	Profundidad de la barra (BD)	Espacio de la barra (BG)	Peso por unidad
EL12SAECF	13 mm	15mm	12mm	0.14 kg
EL16SAECF	13 mm	22mm	12mm	0.18 kg
EL20SAECF	18 mm	28mm	17mm	0.27 kg
EL22SAECF	18 mm	32mm	17mm	0.36 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.