


Varistar CP Double Glazed Door, IP20, 3-Point locking, RAL 7021, 2200H 600W

Power Utilities

NÚMERO DE CATÁLOGO

21630-696



CARACTERÍSTICAS

Lever handle with key insert (2 keys)

Frame, St, 1.5 mm

Opening angle 180°

Security glass, 6 mm

Can be retrofitted with DIN profile half cylinder

Ingress protection class IP 20

Standard fitting, lock on right-hand door

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Puerta de gabinete

Familia de productos: Varistar CP

Tipo: Puerta doble de vidrio

Tipo de bloqueo: Bloqueo de 3 puntos

Color: Gris negro

Código de color: RAL 7021

Altura del rack: 47 U

Altura: 2200 mm

Anchura: 600 mm

Grado de protección: IP20

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE