

Serie T de gran capacidad para exteriores

Servicios públicos de energía



Los aires acondicionados de gran capacidad serie T mantienen baja la temperatura de los equipos, incluso con cargas de calor máximas. Su diseño discreto les permite adaptarse a los entornos exigentes de fábricas y espacios exteriores. Todas las unidades están equipadas con componentes resistentes a la corrosión, calentadores de compresor y controles de presión superior para obtener un rendimiento óptimo en exteriores.

INDUSTRY STANDARDS

CE

Listado en UL/cUL; Tipo 12, 3R, 4; 4X opcional; N.º de archivo SA6453

EAC

Telcordia GR-487 capable

CARACTERÍSTICAS

Compact footprint to minimize real estate and maximize capacity

Cleanable, reusable aluminum mesh filter protects coils for maximum cooling performance

R-407C refrigerant

Models for 230 and 460 VAC power input

Operating temperature range from -40 F/-40 C to 131 F/55 C

Reliable mechanical thermostat on enclosure side of the unit

Dual condenser-side air movers for performance redundancy

Painted galvanized sheet-metal cover for rugged factory and outdoor environments

Exterior and fully recessed mounting options on many models

Easy-mount flanges for simple installation

Every unit functionally tested before shipping

Standard Outdoor Air Conditioner models include telcordia GR-487 capable, thermostat, corrosion-resistant components, malfunction switch, compressor heater, head pressure control and enclosure heater

Mounting hardware, gaskets and user manual furnished with the unit

ESPECIFICACIONES

Espesor: 1,21 mm
Acabado: Brushed #3
Color: Unpainted

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Ancho	Profundidad	Tensión nominal	Control de acceso remoto
T622226G102	34958	1569 mm	506 mm	441 mm	230 V	No
T622226G151	34961	1569 mm	506 mm	441 mm	230 V	No

Table 2/3

Número de catálogo	Número de artículo	Number of Phases	Nominal Capacity Btu/h	Nominal Capacity Watts	Temperatura de funcionamiento	Max Current
T622226G102	34958	1	23500 Btu/h	6886 W	-40 to 55 °C	22 A
T622226G151	34961	1	23500 Btu/h	6886 W	-40 to 55 °C	22 A

Table 3/3

Número de catálogo	Número de artículo	Material
T622226G102	34958	Stainless Steel 304
T622226G151	34961	Stainless Steel 304

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

* ProAir A/C may be more appropriate. Refer to ProAir A/C Chapter. Consult the Factory for availability and catalog number.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE