

Ventilador de empujador de 19", 2 U, axial

Bandeja de ventilador con ventilador de empujador integrado.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Protección de contacto según DIN EN ISO 13857

El deflector de aire integrado evita la acumulación de calor en los conjuntos montados abajo

Se puede adaptar a los subracks

Opcionalmente con ventilador trasero adicional, 2 U, para enfriamiento activo de los conjuntos debajo del ventilador del empujador

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Tensión de entrada de CA	Tensión de entrada de CC	Cantidad del paquete	Acabado	Material	Envío rápido
19713-540			1	Aluminio-Zinc plateado	Acero, Polipropileno	No
10713-518	230V		1	Aluminio-Zinc plateado	Acero, Polipropileno	No
10713-537		24V min	1	Aluminio-Zinc plateado	Acero, Polipropileno	No

Número de catálogo	Tensión de entrada de CA	Tensión de entrada de CC	Cantidad del paquete	Acabado	Material	Envío rápido
10713-536	115V		1	Aluminio-Zinc plateado	Acero, Polipropileno	No
10713-534	230V		1	Aluminio-Zinc plateado	Acero, Polipropileno	No
10713-529		24V min	1	Aluminio-Zinc plateado	Acero, Polipropileno	No
10713-520	115V		1	Aluminio-Zinc plateado	Acero, Polipropileno	No
10713-526	230V		1	Aluminio-Zinc plateado	Acero, Polipropileno	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene el cable de red por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE