


Piezas de montaje para componentes robustos



Piezas de montaje con compuesto de bloqueo de rosca para panel lateral robusto, riel horizontal, placas de cubierta, ángulo trasero.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Tornillos para las fijaciones siguientes: Panel lateral robusto - riel horizontal, Panel lateral robusto - placa de cubierta, Panel lateral robusto - ángulo trasero

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Kit de montaje

Familia de productos: EuropacPRO

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo	Longitud	Cantidad del paquete	Tamaño de rosca	Acabado	Material
24566-105	Tornillo avellanado	7mm	100	M4		Acero inoxidable
24566-104	Tornillo Panhead	8mm	100	M4		Acero inoxidable
24566-106	Tornillo avellanado	10mm	100	M4		Acero inoxidable
24566-103	Tornillo Panhead	10mm	100	M4		Acero inoxidable

Número de catálogo	Tipo	Longitud	Cantidad del paquete	Tamaño de rosca	Acabado	Material
24566-101	Tornillo avellanado	14mm	100	M4		Acero inoxidable
24566-102	Tornillo Panhead	14mm	100	M4		Acero inoxidable
24566-100	Tornillo avellanado	18mm	100	M4		Acero inoxidable
24560-140	Tuerca cuadrada		100		Zinc plateado	Acero

Table 2/2

Número de catálogo	Compatible con	Envío rápido
24566-105	Subpistas	No
24566-104	Subpistas	No
24566-106	Subpistas	No
24566-103	Subpistas	No
24566-101	Subpistas	No
24566-102	Subpistas	No
24566-100	Subpistas	No
24560-140	Subpistas	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE