

Placa de Cubierta EuropacPRO para Riel Horizontal Tipo L, Luz, 42 HP, 175 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

24561-031



Recubrimiento mecánico de los componentes instalados. La placa se inserta en una ranura de los rieles horizontales tipo L.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Recubrimiento mecánico de los componentes instalados

Adecuado para subracks "ligeros" y "flexibles", para la inserción en la ranura de los carriles horizontales de luz (tipo L)

Relación de perforación aprox. 60%

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Ancho del rack: 42HP

Fondo: 175mm

Cantidad del paquete: 2

Material: Aluminio

Familia de productos: EuropacPRO

Tipo de producto: Placa de tapa

Tipo: Perforado

Compatible con: Subpistas

Gross Weight: 0.08kg

Unidad de paquete: Par

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Otras dimensiones bajo petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE