


Kit de Subrack EuropacPRO 19" para Módulo de Distribución de Energía, sin blindaje, 3 U, 84 HP, 115 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

24563-100



Para el montaje de dispositivos de instalación según DIN 43880 en tamaños 1-3 con tecnología snap-in, por ejemplo, zócalos de montaje, disyuntores o disyuntores de corriente residual. Estos pueden instalarse después de que se instale el carril horizontal con carril central DIN de labio (35/7,5).

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para el montaje de dispositivos de instalación según DIN 43880 en tamaños 1-3 con tecnología snap-in, por ejemplo, zócalos de montaje, disyuntores o disyuntores de corriente residual. Estos pueden instalarse después de que se instale el carril horizontal con carril central DIN de labio (35/7,5)

Marco modular para aceptar, por ejemplo, módulos de distribución de energía

Dimensiones internas y externas de acuerdo con las normas IEC 60297-3-101 e IEEE 1101,1

Paneles laterales de aluminio

Rieles horizontales tipo "light"

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Subrack/chasis

Altura del rack: 3U

Ancho del rack: 84HP

Fondo: 115mm

Para montaje: Módulo de distribución de energía

Apantallamiento EMC: No

Carga estática: 2.5kg

Mango incluido: No

Montaje: Rack

De conformidad con: IEC 60297-3-103

Cantidad del paquete: 1

Acabado: Anodizado; Pasivado

Altura: 132.55mm

Material: Aluminio

Net Weight: 0.64kg

Anchura: 482.6mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE