


Panel frontal alternativo para montaje combinado, perfil U, textil, 6 U, 2 HP, 2,5 mm, Al, Anodizado delantero, Conductor trasero

NÚMERO DE CATÁLOGO

30849-140



El panel frontal ancho de 2 HP cubre una ranura abierta. El panel frontal de perfil en U se puede combinar con una junta EMC textil. Se fija con tornillos y arandelas. Debido a la anchura de 2 HP no se pueden utilizar mangas.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Panel frontal de perfil en U 6 U, 2 HP, AL, 2,5 mm

Preparado para la junta textil EMC

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Panel frontal

Tipo de accesorio: Panel frontal

Familia de productos: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO

Montaje: Atornillado delantero

Apantallamiento EMC: No (Retrofitable)

Tipo de junta EMC: Textil

Material: Aluminio

Acabado frontal: Anodizado

Acabado trasero: Conductivo

Bordes tratados: No

Altura del rack: 6U

Altura: 261.8mm

Ancho del rack: 2HP

Anchura: 9.8mm

Fondo: 2.5mm

De conformidad con: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Cantidad del paquete: 1

Acabado: Anodizado; Pasivado

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE