


EuropacPRO Advanced EMC Plus, Cubiertas superiores e inferiores de malla doble, Panel atornillado a lado

NEW PRODUCT



Una placa de cubierta se utiliza para el blindaje electromagnético y como protección mecánica. La cubierta se puede atornillar en el panel lateral.

CARACTERÍSTICAS

Cubiertas superiores e inferiores de malla doble con perforación optimizada EMC y flujo de aire, para los más altos requisitos de blindaje RF

Cumple con los requisitos de la norma de seguridad contra incendios EN 62368-1

Para PCBs con formatos estándar

Placa de cubierta para atornillar al panel lateral

Adecuado para su uso con todos los rieles horizontales, además de Rugged

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio
Tipo de producto:	Placa de tapa
Familia de productos:	EuropacPRO
Acabado:	Pasivado
Tipo:	Perforado
Compatible con:	Subpistas

Table 1/1

Número de catálogo	Fondo	Cantidad del paquete	Ancho del rack	Profundidad de la placa	Unidad de paquete	Envío rápido
24563-770	175mm	2	84HP	160mm	Par	No

Número de catálogo	Fondo	Cantidad del paquete	Ancho del rack	Profundidad de la placa	Unidad de paquete	Envío rápido
24563-771	235mm	2	84HP	160mm	Par	No
24563-772	275mm	2	84HP	160mm	Par	No
24563-773	277.75mm	2	84HP	160mm	Par	No
24563-774	295mm	2	84HP	160mm	Par	No
24563-775	355mm	2	84HP	160mm	Par	No
24563-776	415mm	2	84HP	160mm	Par	No
24563-777	475mm	2	84HP	160mm	Par	No
24563-780	235mm	2	84HP	220mm	Par	No
24563-781	295mm	2	84HP	220mm	Par	No
24563-782	355mm	2	84HP	220mm	Par	No
24563-783	415mm	2	84HP	220mm	Par	No
24563-784	475mm	2	84HP	220mm	Par	No
24563-790	295mm	2	84HP	280mm	Par	No
24563-791	355mm	2	84HP	280mm	Par	No
24563-792	415mm	2	84HP	280mm	Par	No
24563-793	475mm	2	84HP	280mm	Par	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.