


# Módulo de control de ventilador FCM3



Módulo de Gestión para Control de Ventiladores y Monitoreo de Voltaje.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

El módulo de control de ventilador (FCM3) es un controlador de ventilador independiente para ventiladores de 12 o 24 V

Hasta 6 ventiladores pueden ser monitoreados y controlados

Monitorización de señales de hasta 6 sensores de temperatura

Monitorización de voltajes de 3,3 V, 5 V, 12 / 24 V y -12 V

Voltaje de alimentación FCM3: 12 a 24 V

Puede controlar los ledes de estado para sobretemperatura, fallo del ventilador, 3,3 V, 5 V, 12 / 24 V y -12 V

En caso de sobrecalentamiento o el fallo de un ventilador, los otros ventiladores se ajustarán a toda velocidad

La información de estado se puede consultar a través de la interfaz SMBus

Adecuado para un ventilador de 4 alambres con PWM

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Compatible con      | Fondo | Altura | Cantidad del paquete | Anchura | Envío rápido |
|--------------------|---------------------|-------|--------|----------------------|---------|--------------|
| 23207-170          | Sistemas CompactPCI | 119mm | 15mm   | 1                    | 49mm    | No           |
| 23207-172          | Sistemas CompactPCI | 119mm | 15mm   | 1                    | 40mm    | No           |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE