


Panel frontal EMC Stainless Steel Shielding Kit, para paneles frontales en forma de U



Las juntas EMC de acero inoxidable se insertan en una ranura en el lado derecho de los paneles frontales en forma de U.

La junta se sujetará en el soporte del panel frontal derecho, el soporte de 19" o el perfil trasero del subrack

CARACTERÍSTICAS

La junta EMC de acero inoxidable para paneles frontales en forma de U de SCHROFF ofrece un excelente rendimiento en cuanto a eficacia de blindaje y un enorme rango de temperatura de -200 a +160°C.

Fácil montaje sujetando la junta en el soporte del panel frontal derecho, el soporte de 19" o el perfil trasero del subrack

Rango de temperatura de -200 a +160°C.

ESPECIFICACIONES

Compatible con:	Subpistas; Casos; Paneles frontales
Familia de productos:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; PropacPRO; Frame Type Plug-in Unit
Tipo de producto:	Kit de blindaje
Material:	Acero inoxidable

Table 1/1


Número de catálogo	Altura del rack	Cantidad del paquete	Ancho del rack	Envío rápido
--------------------	-----------------	----------------------	----------------	--------------

21102-115	2U	10	10HP	No
21102-105	3U	10		No
21102-106	3U	100	100HP	No
21102-113	4U	10	10HP	No
21102-117	5U	10	10HP	No
21102-107	6U	10	10HP	No
21102-108	6U	100	100HP	No
21102-109	9U	10	10HP	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las juntas EMC (inoxidables) son necesarias para proteger los paneles frontales.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE