

Luces LED para gabinetes



La luz de la caja proporciona una solución compacta y flexible, y ofrece un montaje e instalación rápidos y fáciles. Para la flexibilidad de montaje, la luz led se puede fijar a la caja con tornillos o se puede fijar rápidamente a cualquier superficie plana de acero con kits magnéticos opcionales. Un sensor de movimiento también está disponible.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Las luces se pueden montar fácilmente vertical u horizontalmente.

Simple cableado a través de un sistema plug-and-play.

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Luz

Table 1/3

Número de catálogo	Tensión de entrada de CA	Tipo de accesorio	Tensión de entrada de CC	Longitud	Cantidad del paquete	Color
57274	250V max	Luces			1	Negro
57275		Luces			2	Negro
57265	230V max	Luces	24V max	396mm	1	Negro
57272	250V max	Luces		3000mm	1	Negro

Número de catálogo	Tensión de entrada de CA	Tipo de accesorio	Tensión de entrada de CC	Longitud	Cantidad del paquete	Color
57273	250V max	Luces		1000mm	1	Negro

Table 2/3

Número de catálogo	Fondo	Acabado	Altura	Material	Tipo	Anchura
57274	14mm	Suave mate	53mm	De plástico	Cabinet Light, Bloque de terminales	18mm
57275	4mm	Suave mate	30mm		Cabinet Light, Imán	12mm
57265	40mm	Suave mate		De plástico	Cabinet Light	33mm
57272		Suave mate		De plástico	Cable de conexión	0.3mm
57273		Suave mate		De plástico	Cabinet Light	

Table 3/3

Número de catálogo	Temperatura del color	Tensión nominal	Temperatura de funcionamiento	Peso	Certificaciones	Envío rápido
57274		250V	60°C min	0.07kg		No
57275				0.08kg		No
57265	5800K	230V	-20 to 55°C	0.24kg	CE, RoHS	No
57272		250V	60°C min			No
57273		250V	60°C min	0.3kg		No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE