


# Panel frontal U-Perfil de la unidad de enchufe para la manija trapezoidal estática



Panel frontal de perfil en U. Permite el montaje de un mango trapezoidal estático de plástico o perfil de aluminio. El panel frontal se puede proteger con una junta textil.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Al extrusión, anodizado frontal, conductor trasero, pasador de alineación prensado-en, acero inoxidable

Panel frontal, U-perfil, blindable

## ESPECIFICACIONES

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Material:</b>            | Aluminio                           |
| <b>Acabado:</b>             | Anodizado; Pasivado                |
| <b>Tipo de accesorio:</b>   | Panel frontal                      |
| <b>Tipo de producto:</b>    | Panel frontal                      |
| <b>Tipo:</b>                | Panel frontal para la manija (PIU) |
| <b>Apantallamiento EMC:</b> | No (Retrofitable)                  |

Table 1/3

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Tipo de mango                            | Montaje               | Tipo de junta EMC |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 30849-086          | 3U              | 3HP            | 1                    | Trapezoide, estático, Perfil de aluminio | Atornillado delantero | Textil            |
| 30849-087          | 3U              | 4HP            | 1                    | Trapezoide, estático, Perfil de aluminio | Atornillado delantero | Textil            |
| 30849-088          | 3U              | 5HP            | 1                    | Trapezoide, estático, Perfil de aluminio | Atornillado delantero | Textil            |
| 30849-089          | 3U              | 6HP            | 1                    | Trapezoide, estático, Perfil de aluminio | Atornillado delantero | Textil            |
| 30849-090          | 3U              | 7HP            | 1                    | Trapezoide, estático, Perfil de aluminio | Atornillado delantero | Textil            |
| 30849-091          | 3U              | 8HP            | 1                    | Trapezoide, estático, Perfil de aluminio | Atornillado delantero | Textil            |
| 30849-092          | 3U              | 10HP           | 1                    | Trapezoide, estático, Perfil de aluminio | Atornillado delantero | Textil            |
| 30849-093          | 3U              | 12HP           | 1                    | Trapezoide, estático, Perfil de aluminio | Atornillado delantero | Textil            |
| 30849-097          | 6U              | 3HP            | 1                    | Trapezoide, estático, Perfil de aluminio | Atornillado delantero | Textil            |
| 30849-098          | 6U              | 4HP            | 1                    | Trapezoide, estático, Perfil de aluminio | Atornillado delantero | Textil            |
| 30849-099          | 6U              | 5HP            | 1                    | Trapezoide, estático, Perfil de aluminio | Atornillado delantero | Textil            |
| 30849-100          | 6U              | 6HP            | 1                    | Trapezoide, estático, Perfil de aluminio | Atornillado delantero | Textil            |
| 30849-101          | 6U              | 7HP            | 1                    | Trapezoide, estático, Perfil de aluminio | Atornillado delantero | Textil            |
| 30849-102          | 6U              | 8HP            | 1                    | Trapezoide, estático, Perfil de aluminio | Atornillado delantero | Textil            |

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Tipo de mango                            | Montaje               | Tipo de junta EMC |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 30849-103          | 6U              | 10HP           | 1                    | Trapezoide, estático, Perfil de aluminio | Atornillado delantero | Textil            |
| 30849-104          | 6U              | 12HP           | 1                    | Trapezoide, estático, Perfil de aluminio | Atornillado delantero | Textil            |

Table 2/3

| Número de catálogo | Acabado frontal | Acabado trasero | Bordes tratados | De conformidad con | Fondo | Altura  |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------|---------|
| 30849-086          | Anodizado       | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101    | 2.5mm | 128.4mm |
| 30849-087          | Anodizado       | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101    | 2.5mm | 128.4mm |
| 30849-088          | Anodizado       | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101    | 2.5mm | 128.4mm |
| 30849-089          | Anodizado       | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101    | 2.5mm | 128.4mm |
| 30849-090          | Anodizado       | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101    | 2.5mm | 128.4mm |
| 30849-091          | Anodizado       | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101    | 2.5mm | 128.4mm |
| 30849-092          | Anodizado       | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101    | 2.5mm | 128.4mm |
| 30849-093          | Anodizado       | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101    | 2.5mm | 128.4mm |
| 30849-097          | Anodizado       | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101    | 2.5mm | 261.8mm |
| 30849-098          | Anodizado       | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101    | 2.5mm | 261.8mm |
| 30849-099          | Anodizado       | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101    | 2.5mm | 261.8mm |
| 30849-100          | Anodizado       | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101    | 2.5mm | 261.8mm |
| 30849-101          | Anodizado       | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101    | 2.5mm | 261.8mm |

| Número de catálogo | Acabado frontal | Acabado trasero | Borde tratados | De conformidad con | Fondo | Altura  |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|-------|---------|
| 30849-102          | Anodizado       | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101    | 2.5mm | 261.8mm |
| 30849-103          | Anodizado       | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101    | 2.5mm | 261.8mm |
| 30849-104          | Anodizado       | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101    | 2.5mm | 261.8mm |

| Table 3/3          |         |              |
|--------------------|---------|--------------|
| Número de catálogo | Anchura | Envío rápido |
| 30849-086          | 14.9mm  | No           |
| 30849-087          | 20mm    | No           |
| 30849-088          | 25mm    | No           |
| 30849-089          | 30.1mm  | No           |
| 30849-090          | 35.2mm  | No           |
| 30849-091          | 40.3mm  | No           |
| 30849-092          | 50.5mm  | No           |
| 30849-093          | 60.6mm  | No           |
| 30849-097          | 14.9mm  | No           |
| 30849-098          | 20mm    | No           |
| 30849-099          | 25mm    | No           |
| 30849-100          | 30.1mm  | No           |
| 30849-101          | 35.2mm  | No           |
| 30849-102          | 40.3mm  | No           |

| Número de catálogo | Anchura | Envío rápido |
|--------------------|---------|--------------|
| 30849-103          | 50.5mm  | No           |
| 30849-104          | 60.6mm  | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, pida el sello de perfil EMC por separado.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**