


Varistar 19" Panel/Slide Mount



Montajes deslizantes con incrementos ajustables.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Profundidad ajustable en incrementos de 25 mm

Según IEC 60297?1 (DIN 41 494, parte 1)

Montaje en gabinetes de 600 mm de ancho directamente en el marco

Para un ancho de 800 mm, se necesita un soporte adaptador para un ancho reducido, para un montaje de altura parcial, se necesitan miembros de profundidad

Las dimensiones están grabadas en incrementos en U (1 ... 52 U)

Hecho de acero, 2 mm de espesor

montaje posterior posible

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Montaje de diapositivas

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Acabado	Cantidad del paquete	Color	Código de color
23130-037	8U	400mm	Aluminio-Zinc plateado	2		
23130-027	8U	400mm	Polvo recubierto	2	Gris claro	RAL 7035
23130-017	8U	400mm	Polvo recubierto	2	Gris negro	RAL 7021
23130-011	24U	1200mm	Polvo recubierto	2	Gris negro	RAL 7021
23130-012	29U	1400mm	Polvo recubierto	2	Gris negro	RAL 7021
23130-013	33U	1600mm	Polvo recubierto	2	Gris negro	RAL 7021
23130-014	38U	1800mm	Polvo recubierto	2	Gris negro	RAL 7021
23130-015	42U	2000mm	Polvo recubierto	2	Gris negro	RAL 7021
23130-016	47U	2200mm	Polvo recubierto	2	Gris negro	RAL 7021
23130-018	12U	550mm	Polvo recubierto	2	Gris negro	RAL 7021
23130-019	16U	750mm	Polvo recubierto	2	Gris negro	RAL 7021
23130-020	20U	900mm	Polvo recubierto	2	Gris negro	RAL 7021
23130-021	24U	1200mm	Polvo recubierto	2	Gris claro	RAL 7035

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Acabado	Cantidad del paquete	Color	Código de color
23130-022	29U	1400mm	Polvo recubierto	2	Gris claro	RAL 7035
23130-023	33U	1600mm	Polvo recubierto	2	Gris claro	RAL 7035
23130-024	38U	1800mm	Polvo recubierto	2	Gris claro	RAL 7035
23130-025	42U	2000mm	Polvo recubierto	2	Gris claro	RAL 7035
23130-026	47U	2200mm	Polvo recubierto	2	Gris claro	RAL 7035
23130-028	12U	550mm	Polvo recubierto	2	Gris claro	RAL 7035
23130-029	16U	750mm	Polvo recubierto	2	Gris claro	RAL 7035
23130-030	20U	900mm	Polvo recubierto	2	Gris claro	RAL 7035
23130-031	24U	1200mm	Aluminio-Zinc plateado	2		
23130-032	29U	1400mm	Aluminio-Zinc plateado	2		
23130-033	33U	1600mm	Aluminio-Zinc plateado	2		
23130-034	38U	1800mm	Aluminio-Zinc plateado	2		
23130-035	42U	2000mm	Aluminio-Zinc plateado	2		
23130-036	47U	2200mm	Aluminio-Zinc plateado	2		
23130-038	12U	550mm	Aluminio-Zinc plateado	2		
23130-039	16U	750mm	Aluminio-Zinc plateado	2		
23130-040	20U	900mm	Aluminio-Zinc plateado	2		
23130-570	52U	2450mm	Polvo recubierto	2	Gris negro	RAL 7021

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Acabado	Cantidad del paquete	Color	Código de color
23130-588	52U	2450mm	Aluminio-Zinc plateado	2	Gris negro	RAL 7021

Table 2/2

Número de catálogo	Longitud	Unidad de paquete	Envío rápido
23130-037	395mm		No
23130-027	395mm		No
23130-017	395mm		No
23130-011	1095mm	Par	No
23130-012	1295mm	Par	No
23130-013	1495mm		No
23130-014	1695mm	Par	No
23130-015	1895mm	Par	No
23130-016	2095mm	Par	No
23130-018	545mm		No
23130-019	745mm		No
23130-020	895mm		No
23130-021	1095mm		No
23130-022	1295mm		No
23130-023	1495mm		No
23130-024	1695mm		No

Número de catálogo	Longitud	Unidad de paquete	Envío rápido
23130-025	1895mm		No
23130-026	2095mm		No
23130-028	545mm		No
23130-029	745mm		No
23130-030	895mm		No
23130-031	1095mm	Par	No
23130-032	1295mm	Par	No
23130-033	1495mm		No
23130-034	1695mm	Par	No
23130-035	1895mm	Par	No
23130-036	2095mm	Par	No
23130-038	545mm		No
23130-039	745mm		No
23130-040	895mm		No
23130-570	2345mm		No
23130-588	2345mm		No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para 19" de altura parcial de montaje miembros de profundidad son necesarios.

Paneles métricos / soportes deslizantes disponibles bajo petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE