

2HPS Retén de tubo con dos orificios



CARACTERÍSTICAS

Soporte de tubo para servicios livianos

Se fija directamente a la superficie de un miembro estructural horizontal o vertical

ESPECIFICACIONES

Acabado: Pregalvanizado


Material: Acero

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	NB/DN	Diámetro exterior (OD)	Tamaño de taladro (HS)	Anchura (W)	Espesor (T)
008060EG	400684	50	60.3 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008021EG	400679	15	21.3 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008034EG	400681	25	33.7 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008042EG	400682	32	42.4 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008017EG	400678	10	17.2 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008048EG	400683	40	48.3 mm	7 mm	20 mm	1 mm

Número de catálogo	Número de artículo	NB/DN	Diámetro exterior (OD)	Tamaño de taladro (HS)	Anchura (W)	Espesor (T)
008027EG	400680	20	26.9 mm	7 mm	20 mm	1 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

