

38 Colgador de varilla de manguito con ojal de acero de compensación



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Fijador a estructura utilizado para unir la varilla del colgador a la estructura

Proporciona un ajuste vertical completo de la varilla

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tamaño de la varilla (RS)	Tamaño de taladro 1 (HS1)	Tamaño de taladro 2 (HS2)
038M0010EG	598290	Acero	Electro galvanizado	M10	13 mm	6.7 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	C	D	Carga estática
038M0010EG	598290	85 mm	29 mm	30.6 mm	19 mm	1112N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La capacidad de carga depende de la resistencia de la estructura de madera.

Para varilla de 3/8 in a tubo de 2 in, use dos falsos tornillos para madera del modelo n.º 43. Para varilla de 3/8 in a tubo de 4 in, use un tirafondo de 1/2 in x 76,2 mm del modelo n.º 42.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

