

Soporte de pared horizontal externo APY



CARACTERÍSTICAS

Soporte de silleta de montaje en el costado para perfiles en C y canal strut

Incluye fijaciones

ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tipo de canal	Tipo de perfil ranurado	Altura (H)
APYSTRUTS6	584840	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm
APYE23EG	584740	Acero	Electro galvanizado	E2L, E2, E3		40 mm
APYE4STRUTEG	584751	Acero	Electro galvanizado	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm
APYE01EG	584758	Acero	Electro galvanizado	E0L, E0, E1		40 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Espesor (T)	A	B	C
APYSTRUTS6	584840	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Espesor (T)	A	B	C
APYE23EG	584740	124 mm	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm
APYE4STRUTE G	584751	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm
APYE01EG	584758	124 mm	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

