

Fijador a viga tipo joist



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Puede instalarse en vigas tipo joist o vigas en I

El sujetador de resorte al pulgar facilita el posicionamiento

La cabeza de perno a presión permite la instalación e inspección fácil de los refuerzos sismorresistentes

No requiere ensamble

Sin piezas sueltas

Cumple con los requerimientos NFPA®-13 para refuerzos sismorresistentes

Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Espesor del reborde (FT)	Diámetro del tornillo (Sc)	A
CSBBARJEG	404354	Hierro fundido	Electrogalvanizado	6.4 - 12.7 mm	0.5	50.8 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	B	C
--------------------	--------------------	---	---

CSBBARJEG	404354	76.2 mm	63.5 mm
-----------	--------	---------	---------


DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

No se incluyen el fijador a estructura ni el miembro de arriostramiento.

Cargas UL				
N.º de pieza	Ajuste del fijador a estructura	Espesor de la viga	Elemento de arriostramiento	Capacidad de carga
CSBBARJ	CSBUNIV050	6 - 13 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	4004 N
	CSBURC12	6 - 13 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N

Cargas FM					
Dirección del soporte	Diámetro de tubo de servicio	Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
Paralelo	N/A	6270 N	9385 N	11300 N	12590 N
Perpendicular	N/A	7740 N	7605 N	9165 N	10230 N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE



©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.