

Anclaje de expansión de perno



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Anclaje de cuña para servicios pesados

Para concreto agrietado y sin grietas

Resistente al fuego clase R30-R120 para el diseño de anclajes con exposición al fuego

Aprobado para aplicaciones sísmicas con categoría C1 & C2 (para broca diámetro 8mm y superior)

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tamaño de rosca (TS)	Longitud (L)	Profundidad de incrustación
SABM8010	400408	Acero	Electro galvanizado	M8	75mm	55 mm
SABM8050	400409	Acero	Electro galvanizado	M8	115mm	55 mm
SABM8050S6	401151	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		M8	115mm	55 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tamaño de rosca (TS)	Longitud (L)	Profundidad de incrustación
SABM10010	400410	Acero	Electro galvanizado	M10	90mm	68 mm
SABM10010S6	401152	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		M10	90mm	68 mm
SABM10050	400411	Acero	Electro galvanizado	M10	135mm	68 mm
SABM10050S6	401153	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		M10	135mm	68 mm
SABM12015	402170	Acero	Electro galvanizado	M12	110mm	80 mm
SABM12050	401158	Acero	Electro galvanizado	M12	150mm	80 mm
SABM16025	402171	Acero	Electro galvanizado	M16	145mm	97 mm
SABM20030	402446	Acero	Electro galvanizado	M20	167mm	114 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	A	Diámetro de broca
SABM8010	400408	9 mm	8mm
SABM8050	400409	49 mm	8mm
SABM8050S6	401151	49 mm	8mm
SABM10010	400410	10 mm	10mm
SABM10010S6	401152	10 mm	10mm
SABM10050	400411	55 mm	10mm
SABM10050S6	401153	55 mm	10mm
SABM12015	402170	14 mm	12mm

Número de catálogo	Número de artículo	A	Diámetro de broca
SABM12050	401158	54 mm	12mm
SABM16025	402171	28 mm	16mm
SABM20030	402446	32 mm	20mm

Características de las cargas axiales de ETA-12/0397		
N.º de pieza	Hormigón fisurado C20/25	Hormigón no-fisurado C20/25
SABM8010	2.4 kN	3.6 kN
SABM8050	2.4 kN	3.6 kN
SABM10010	4.3 kN	7.6 kN
SABM10050	4.3 kN	7.6 kN
SABM12015	7.6 kN	11.9 kN
SABM12050	7.6 kN	11.9 kN
SABM16025	11.9 kN	16.7 kN
SABM20030	14.3 kN	23.8 kN
SABM8010S6	2.4 kN	4.3 kN
SABM8050S6	2.4 kN	4.3 kN
SABM10010S6	4.3 kN	7.6 kN
SABM10050S6	4.3 kN	7.6 kN

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

