

Anclaje BSZ-SU para hormigón



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Resistente al fuego clase R30-R120 para el diseño de anclajes con exposición al fuego

Certificado ETA para el uso en hormigón fisurado y no fisurado

Aprobado para aplicaciones sísmicas con categoría C1 (todos los diámetros)

Aprobado para aplicaciones sísmicas con categoría C2 (para broca diámetro 8mm y superior)

Anclaje desmontable; ideal para fijaciones temporales

Acabado Atlantis con protecc. corrosión (ambiente C3 según EN ISO 9223 y 9224)

El acabado Atlantis es adecuado para la instalación en exteriores

ESPECIFICACIONES

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Diámetro de broca	Longitud del tornillo (L)	Profundidad de incrustación
BSZSU06040ZL	402605	Atlántida	6mm	40mm	35 mm


Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Diámetro de broca	Longitud del tornillo (L)	Profundidad de incrustación
BSZSU08070ZL	402610	Atlántida	8mm	70mm	65 mm
BSZSU12110ZL	402625	Atlántida	12mm	110mm	105 mm
BSZSU06040EG	402635	Electrogalvanizado	6mm	40mm	35 mm
BSZSU08070EG	402645	Electrogalvanizado	8mm	70mm	65 mm
BSZSU12110EG	402663	Electrogalvanizado	12mm	110mm	105 mm
BSZSU06050ZL	402606	Atlántida	6mm	50mm	35 mm
BSZSU10100ZL	402615	Atlántida	10mm	100mm	85 mm
BSZSU06050EG	402640	Electrogalvanizado	6mm	50mm	35 mm
BSZSU10100EG	402650	Electrogalvanizado	10mm	100mm	85 mm
BSZSU10120ZL	402620	Atlántida	10mm	120mm	85 mm
BSZSU10120EG	402658	Electrogalvanizado	10mm	120mm	85 mm

Table 2/2				
Número de catálogo	Número de artículo	A	Par de apriete (TQ)	Certificaciones
BSZSU06040ZL	402605	5 mm	10 N·m	CE, 20-0494, CE, 20-0046
BSZSU08070ZL	402610	5 mm	20 N·m	CE, 20-0046, VdS
BSZSU12110ZL	402625	5 mm		CE, 20-0046, VdS
BSZSU06040EG	402635	5 mm	10 N·m	CE, 20-0046, CE, 20-0494
BSZSU08070EG	402645	5 mm	20 N·m	CE, 20-0046, VdS
BSZSU12110EG	402663	5 mm		CE, 20-0046, VdS

Número de catálogo	Número de artículo	A	Par de apriete (TQ)	Certificaciones
BSZSU06050ZL	402606	15 mm	10 N·m	CE, 20-0494, CE, 20-0046
BSZSU10100ZL	402615	15 mm	30 N·m	CE, 20-0046, VdS
BSZSU06050EG	402640	15 mm	10 N·m	CE, 20-0046, CE, 20-0494
BSZSU10100EG	402650	15 mm	30 N·m	CE, 20-0046, VdS
BSZSU10120ZL	402620	35 mm	30 N·m	CE, 20-0046, VdS
BSZSU10120EG	402658	35 mm	30 N·m	CE, 20-0046, VdS

Características de las cargas axiales de ETA-20/0046			
N.º de pieza	Hormigón fisurado C20/25	Hormigón no-fisurado C20/25	Profundidad Engastada Estándar
BSZSU06040xx	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZSU06050xx	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZSU08070xx	5.88 kN	8.41 kN	65 mm
BSZSU10100xx	8.99 kN	12.85 kN	85 mm
BSZSU10120xx	8.99 kN	12.85 kN	85 mm
BSZSU12110xx	12.51 kN	17.87 kN	105 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

