

Soporte en ángulo para esquinas abiertas 2-2 de canal en C



CARACTERÍSTICAS

Se aplica universalmente a la construcción de sistemas de ensambles

ESPECIFICACIONES

Acabado: Electrogalvanizado

Material: Acero


Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo de canal	Ángulo (a)	A	B	C
EBL35A135	587520	E2, E2L, E3, E4	135 °	35 mm	88 mm	4 mm
EBL25A135	584668	E0, E0L, E1	135 °	25 mm	88 mm	4 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	D	Tamaño de taladro (HS)
EBL35A135	587520	44 mm	10.5 mm
EBL25A135	584668	44 mm	10.5 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY **ERIC** **HOFFMAN** **ILSCO** **SCHROFF** **TRACHT**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

nVent.com/CADDY | 2

