

Arandela en forma de U para canal en C



CARACTERÍSTICAS

Arandela envolvente en forma de U

Para usar con perfiles en C

ESPECIFICACIONES

Acabado: Electrogalvanizado

Material: Acero

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	A	B	C	Espesor (T)	Tamaño de taladro (HS)
PLNE1208	588260	31 mm	30 mm	13.5 mm	2 mm	8.5 mm
PLNE010	588250	28 mm	30 mm	15 mm	2 mm	10.5 mm
PLUNI10	588290	35 mm	30 mm	10 mm	3 mm	10.5 mm
PLNE3408	588280	39 mm	30 mm	17.5 mm	3 mm	8.5 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo de canal
PLNE1208	588260	E0L, E0, E1

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo de canal
PLNE010	588250	E0, E0L
PLUN110	588290	E1, E2, E2L
PLNE3408	588280	E2, E3, E4

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

