

C-EC Cable a abrazadera para canal strut



CARACTERÍSTICAS

Mordaza cable/conduit de una pieza con bota de protección

Sin tornillos ni pernos que se caigan

La instalación requiere solo un destornillador o llave de tuercas

Se ajusta a la parte abierta del canal strut

ESPECIFICACIONES

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior (OD)	Anchura (W)	Espesor (T)	Par de apriete (TQ)	A
C12EC	337600	8 - 12 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m	18 mm Min
C16EC	337610	12 - 16 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m	18 mm Min
C20EC	337620	16 - 20 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m	18 mm Min
C24EC	337630	20 - 24 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m	18 mm Min
C28EC	337640	24 - 28 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m	18 mm Min

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior (OD)	Anchura (W)	Espesor (T)	Par de apriete (TQ)	A
C32EC	337650	28 - 32 mm	25 mm	1.75 mm	2 N·m	18 mm Min
C36EC	337660	32 - 36 mm	25 mm	1.75 mm	2 N·m	18 mm Min
C40EC	337670	36 - 40 mm	25 mm	1.75 mm	2 N·m	18 mm Min
C44EC	337680	40 - 44 mm	25 mm	2 mm	4 N·m	18 mm Min
C48EC	337690	44 - 48 mm	25 mm	2 mm	4 N·m	18 mm Min
C52EC	337700	48 - 52 mm	25 mm	2 mm	4 N·m	18 mm Min
C56EC	337710	52 - 56 mm	25 mm	2 mm	4 N·m	18 mm Min
C60EC	337720	56 - 60 mm	30 mm	2.25 mm	4 N·m	18 mm Min
C64EC	337730	60 - 64 mm	30 mm	2.25 mm	4 N·m	18 mm Min

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	B
C12EC	337600	10 mm Max
C16EC	337610	10 mm Max
C20EC	337620	10 mm Max
C24EC	337630	10 mm Max
C28EC	337640	10 mm Max
C32EC	337650	10 mm Max
C36EC	337660	10 mm Max
C40EC	337670	10 mm Max

Número de catálogo	Número de artículo	B
C44EC	337680	10 mm Max
C48EC	337690	10 mm Max
C52EC	337700	10 mm Max
C56EC	337710	10 mm Max
C60EC	337720	10 mm Max
C64EC	337730	10 mm Max

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El tornillo está electrogalvanizado en mordazas que tienen un diámetro exterior de 40 mm o menos.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

