

Cincho con Clip para Borde de Viga



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Se usa para sostener cables desde patines de viga

Solo requiere un martillo para la instalación

Listo al uso, incluye brida

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Espesor del reborde (FT)	Brida	Diámetro (Ø)
2H4CTBB	170210	Spring Steel	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	Nylon Negro	10 - 70 mm
2H4CTBW	170170	Spring Steel	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	Nylon Blanco	10 - 70 mm
4H24CTBW	170180	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	Nylon Blanco	10 - 70 mm
4H24CTBRS1	170280	Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)		3 - 8 mm	Acero inoxidable 302 (EN 1,4324)	25 - 51 mm


Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Espesor del reborde (FT)	Brida	Diámetro (Ø)
4H24CTBB	170220	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	Nylon Negro	10 - 70 mm
4H58CTBW	170190	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	Nylon Blanco	10 - 70 mm
4H58CTBB	170240	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	Nylon Negro	10 - 70 mm
4H58CTBRS1	170300	Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)		8 - 14 mm	Acero inoxidable 302 (EN 1,4324)	25 - 51 mm
4H912CTBB	170260	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	Nylon Negro	10 - 70 mm
4H912CTBW	170200	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	Nylon Blanco	10 - 70 mm
4H912CTBRS1	170310	Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)		14 - 20 mm	Acero inoxidable 302 (EN 1,4324)	25 - 51 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática	Certificaciones
2H4CTBB	170210	150N	ITB
2H4CTBW	170170	150N	ITB
4H24CTBW	170180	150N	ITB
4H24CTBRS1	170280	300N	
4H24CTBB	170220	150N	ITB
4H58CTBW	170190	150N	ITB
4H58CTBB	170240	150N	ITB
4H58CTBRS1	170300	300N	
4H912CTBB	170260	150N	ITB

Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática	Certificaciones
4H912CTBW	170200	150N	ITB
4H912CTBRS1	170310	300N	

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

