

# **CHK Cadena**



## **CERTIFICACIONES**



## **CARACTERÍSTICAS**

Versátil Cadena de eslabones dobles no soldada

Conforme con DIN 5686

## **ESPECIFICACIONES**


Acabado: Electrogalvanizado

Material: Acero

Table 1/1									
Número de catálogo	Número de artículo	Longitud (L)	A	В	D	Carga estática			
CHK22K	385860	30m	28 mm	9 mm	2 mm	400N			
CHK25K	385870	30m	31 mm	10 mm	2.2 mm	500N			
CHK27K	385880	30m	35 mm	11 mm	2.5 mm	700N			

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud (L)	A	В	D	Carga estática
CHK30K	385890	30m	39 mm	12.5 mm	2.8 mm	900N
CHK32K	385900	25m	41 mm	14 mm	3.1 mm	1200N

#### **DIAGRAMAS**



#### **ADVERTENCIA**

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221 Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos: +31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania: 800 1890272 Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO** 

**HOFFMAN** 

**ILSCO** SCHROFF **TRACHTE** 



©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.