

Pinza doble de cable para pistola



CARACTERÍSTICAS

Ideal para corridas de cable pequeñas

Se fija en la boca de la clavadora permitiendo una instalacion mas segura sin utilizar las manos permitiendo una fijacion a la estructura a traves de un alargador

Se pueden instalar hasta tres clips juntos por anclaje, permitiendo instalar conductos y cables con un solo agujero

El clip flexible mantiene su forma y permite que los cables se inserten después de la instalación

Los cables se instalan eficientemente asegurando una apariencia profesional y consistente

Libre de halógenos

Estabilizado UV

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Temperatura	Capacidad del cable	Altura (H)	Longitud (L)
SCKBS20	800042	Polipropileno	-10 to 85 °C	20	36 mm	235mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Tamaño de taladro (HS)
SCKBS20	800042	24 mm	3.5 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Funciona con la mayoría de las pistolas incluyendo: Hilti® BX3-ME, Hilti® GX3-ME, SPIT® PULSA 700E, SPIT® PULSA 800E, Würth® DIGA CS-2 POWER o equivalentes.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

