

EM-M Conduit/tubo a clip para borde de viga



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Soporta conduit/tubo o cable de las patines de viga

El clip de cierre a presión tiene giro de 360°

Solo requiere un martillo para la instalación

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	Espesor del reborde (FT)	Carga estática
8EM24S1	179780	Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)		18 - 22 mm	3 - 8 mm	200N
16EM24	171740	Spring Steel	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	3 - 8 mm	330N
20EM24	171800	Spring Steel	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	3 - 8 mm	330N
24EM24	171960	Spring Steel	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	3 - 8 mm	330N

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	Espesor del reborde (FT)	Carga estática
32EM24	173600	Spring Steel	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	3 - 8 mm	330N
812EM24	160120	Spring Steel	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	3 - 8 mm	330N
12EM58S1	179820	Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)		22 - 30 mm	8 - 14 mm	200N
16EM58	171490	Spring Steel	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	8 - 14 mm	330N
20EM58	171950	Spring Steel	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	8 - 14 mm	330N
24EM58	171970	Spring Steel	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	8 - 14 mm	330N
32EM58	173610	Spring Steel	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	8 - 14 mm	330N
6EM58	171750	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	8 - 14 mm	330N
812EM58	160130	Spring Steel	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	8 - 14 mm	330N
8EM58S1	179790	Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)		18 - 22 mm	8 - 14 mm	200N
12EM912S1	179830	Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)		22 - 30 mm	14 - 20 mm	200N
16EM912	173570	Spring Steel	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	14 - 20 mm	330N
20EM912	173580	Spring Steel	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	14 - 20 mm	330N
24EM912	173590	Spring Steel	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	14 - 20 mm	330N
32EM912	173620	Spring Steel	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	14 - 20 mm	330N
812EM912	160140	Spring Steel	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	14 - 20 mm	330N
8EM912S1	179800	Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)		18 - 22 mm	14 - 20 mm	200N


Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	Espesor del reborde (FT)	Carga estática
812EM1318	160075	Spring Steel	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	21 - 28 mm	330N
16EM1318	173745	Spring Steel	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	21 - 28 mm	330N

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Certificaciones
8EM24S1	179780	
16EM24	171740	ITB
20EM24	171800	ITB
24EM24	171960	ITB
32EM24	173600	ITB
812EM24	160120	ITB
12EM58S1	179820	
16EM58	171490	ITB
20EM58	171950	ITB
24EM58	171970	ITB
32EM58	173610	ITB
6EM58	171750	
812EM58	160130	ITB
8EM58S1	179790	
12EM912S1	179830	

Número de catálogo	Número de artículo	Certificaciones
16EM912	173570	ITB
20EM912	173580	ITB
24EM912	173590	ITB
32EM912	173620	ITB
812EM912	160140	ITB
8EM912S1	179800	
812EM1318	160075	cUL, UL
16EM1318	173745	cUL, UL

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

