

H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, montaje lateral



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Soporta conduit/tubo o cable de las patines de viga

El clip de cierre a presión tiene giro de 360°

Solo requiere un martillo para la instalación

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	Espesor del reborde (FT)	Carga estática
12M24SMS1	179690	Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)		22 - 30 mm	3 - 8 mm	90N
16M24SM	173720	Spring Steel	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	3 - 8 mm	120N
20M24SM	171720	Spring Steel	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	3 - 8 mm	120N

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	Espesor del reborde (FT)	Carga estática
24M24SM	176690	Spring Steel	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	3 - 8 mm	120N
32M24SM	173830	Spring Steel	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	3 - 8 mm	120N
6M24SM	173640	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	3 - 8 mm	120N
812M24SM	160050	Spring Steel	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	3 - 8 mm	120N
8M24SMS1	179650	Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)		18 - 22 mm	3 - 8 mm	90N
12M58SMS1	179700	Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)		22 - 30 mm	8 - 14 mm	90N
16M58SM	173730	Spring Steel	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	8 - 14 mm	120N
20M58SM	173770	Spring Steel	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	8 - 14 mm	120N
24M58SM	173800	Spring Steel	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	8 - 14 mm	120N
32M58SM	173840	Spring Steel	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	8 - 14 mm	120N
6M58SM	171980	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	8 - 14 mm	120N
812M58SM	160060	Spring Steel	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	8 - 14 mm	120N
6M912SM	173650	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	14 - 20 mm	120N
812M1318SM	160145	Spring Steel	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	21 - 28 mm	120N
812M912SM	160070	Spring Steel	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	14 - 20 mm	120N
16M912SM	173740	Spring Steel	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	14 - 20 mm	120N
20M912SM	173780	Spring Steel	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	14 - 20 mm	120N
24M912SM	173810	Spring Steel	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	14 - 20 mm	120N


Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	Espesor del reborde (FT)	Carga estática
8M912SMS1	179670	Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)		18 - 22 mm	14 - 20 mm	90N

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Certificaciones
12M24SMS1	179690	
16M24SM	173720	UL, cUL
20M24SM	171720	cUL, UL
24M24SM	176690	cUL, UL
32M24SM	173830	UL, cUL
6M24SM	173640	UL, cUL
812M24SM	160050	UL, ITB, cUL
8M24SMS1	179650	
12M58SMS1	179700	
16M58SM	173730	UL, cUL
20M58SM	173770	
24M58SM	173800	cUL, UL
32M58SM	173840	UL, cUL
6M58SM	171980	UL, cUL
812M58SM	160060	UL, cUL, ITB

Número de catálogo	Número de artículo	Certificaciones
6M912SM	173650	
812M1318SM	160145	cUL, UL
812M912SM	160070	ITB, UL, cUL
16M912SM	173740	cUL, UL
20M912SM	173780	
24M912SM	173810	cUL, UL
8M912SMS1	179670	

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

