

J-TI/T Varilla a clip para vigueta en C



CARACTERÍSTICAS

Se fija a vigueta joist y vigueta en C

Soporta la varilla roscada

El colgador de varilla roscada puede girar para proporcionar un despliegue vertical

ESPECIFICACIONES

Acabado: nVent CADDY Armour


Material: Spring Steel

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de taladro (HS)	Tipo de taladro	Espesor del reborde (FT)	A	Carga estática
J1T10	160220	11 mm	Claro	1.5 - 4 mm	10 mm Min	700N
J1M6TI	174870	6 mm	Roscado	1.5 - 4 mm	10 mm Min	700N
J1M8TI	174960	8 mm	Roscado	1.5 - 4 mm	10 mm Min	700N
J1M10TI	175050	10 mm	Roscado	1.5 - 4 mm	10 mm Min	700N
J2M8TI	174970	8 mm	Roscado	4.0 - 6.5 mm	10 mm Min	700N

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de taladro (HS)	Tipo de taladro	Espesor del reborde (FT)	A	Carga estática
J2M10TI	175060	10 mm	Roscado	4.0 - 6.5 mm	10 mm Min	700N
J2M6TI	174880	6 mm	Roscado	4.0 - 6.5 mm	10 mm Min	700N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

