

# Clip Metálico a Presión



## CARACTERÍSTICAS

Ideal para corridas de cable pequeñas

El clip flexible mantiene su forma y permite que los cables se inserten después de la instalación

Los bordes redondos ayudan a prevenir el daño en el cable

Los cables se instalan eficientemente asegurando una apariencia profesional y consistente

El perfil bajo permite instalaciones en espacios reducidos

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** nVent CADDY Armour

**Material:** Spring Steel


Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Capacidad del cable	Tamaño de taladro (HS)	Longitud (L)
PKM16H3	182046	16	4.8 mm	233.5mm
PKM10H3	182044	10	4.8 mm	171.5mm
PKM16H6	182047	16	7.1 mm	233.5mm
PKM10H6	182045	10	7.1 mm	171.5mm

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Soporta cables de hasta 13 mm cuando se instala con una rondana estándar de 6 mm.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

