

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con tuerca combinada



CARACTERÍSTICAS

Incluye mecanismo que cierra fácilmente

Revestimiento resistente al paso del tiempo

Reducción de ruido Categoría II según DIN EN ISO 3822-1

Cumple con el diseño de aislamiento acústico según DIN 4109

Reacción al Fuego Clasificación "E" en cumplimiento con DIN EN13501-1

ESPECIFICACIONES

Tamaño de la varilla (RS):	M8;M10;1/2"
Color:	Negro
Acabado:	Electro galvanizado
Temperatura:	-50 to 110 °C

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro exterior (OD)	NB/DN	Anchura (W)	Espesor (T)
MPK031	586754	Acero, EPDM-SBR Rubber	25 - 31 mm	20	20 mm	1 mm
MPK037	586755	Acero, EPDM-SBR Rubber	31 - 37 mm	25	20 mm	1 mm
MPK044	586756	Acero, EPDM-SBR Rubber	37 - 44 mm	32	20 mm	1 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro exterior (OD)	NB/DN	Anchura (W)	Espesor (T)
MPK051	586757	Acero, EPDM-SBR Rubber	45 - 51 mm	40	21 mm	1.25 mm
MPK058	586758	Acero, EPDM-SBR Rubber	50 - 58 mm		21 mm	1.25 mm
MPK068	586759	Acero, EPDM-SBR Rubber	58 - 68 mm	50	21 mm	1.25 mm
MPK078	586760	Acero, EPDM-SBR Rubber	68 - 78 mm	65	23 mm	1.5 mm
MPK088	586761	Acero, EPDM-SBR Rubber	78 - 88 mm		23 mm	1.5 mm
MPK098	586762	Acero, EPDM-SBR Rubber	88 - 98 mm	80	23 mm	1.75 mm
MPK118	586763	Acero, EPDM-SBR Rubber	108 - 118 mm	100	23 mm	1.75 mm
MPK138	586764	Acero, EPDM-SBR Rubber	128 - 138 mm		23 mm	2 mm
MPK148	586765	Acero, EPDM-SBR Rubber	138 - 148 mm	125	25 mm	2 mm
MPK160	586766	Acero, EPDM-SBR Rubber	150 - 160 mm		25 mm	2 mm
MPK170	586767	Acero, EPDM-SBR Rubber	160 - 170 mm	150	25 mm	2 mm
MPK201	586768	Acero, EPDM-SBR Rubber	190 - 200 mm		27 mm	2.25 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del tornillo (Sc)	Longitud del tornillo (L)	Carga estática	Peso por unidad
MPK031	586754	6 mm	32mm	1000N	0.11 kg
MPK037	586755	6 mm	32mm	1000N	0.12 kg
MPK044	586756	6 mm	37mm	1000N	0.12 kg
MPK051	586757	6 mm	37mm	1500N	0.14 kg

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del tornillo (Sc)	Longitud del tornillo (L)	Carga estática	Peso por unidad
MPK058	586758	6 mm	37mm	1500N	0.15 kg
MPK068	586759	6 mm	40mm	1500N	0.16 kg
MPK078	586760	6 mm	40mm	2000N	0.19 kg
MPK088	586761	6 mm	40mm	2000N	0.2 kg
MPK098	586762	6 mm	45mm	2500N	0.27 kg
MPK118	586763	6 mm	50mm	2500N	0.3 kg
MPK138	586764	6 mm	50mm	3000N	0.34 kg
MPK148	586765	6 mm	50mm	3200N	0.4 kg
MPK160	586766	6 mm	50mm	3200N	0.42 kg
MPK170	586767	6 mm	50mm	3200N	0.42 kg
MPK201	586768	6 mm	50mm	3600N	0.63 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El revestimiento es de caucho EPDM.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

