

Kit de soporte para Bandeja Portacables nVent CADDY Pyramid Tool-Free



CARACTERÍSTICAS

Los pines a presión se instalan sin necesidad de herramienta

Los pines plásticos no sufrirán los efectos de la corrosión

Los pines y orificios de montajes funcionan para la gran mayoría de las bandejas portacables del tipo perforadas

Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación

Pines adicionales pueden ser adquiridos de manera separada

La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de mínima abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización

Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas

Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray

La variedad en tamaños y capacidades de carga ofrecen la habilidad para adaptar la solución a la aplicación

Fácil de transportar al techo

ESPECIFICACIONES

Factor de seguridad de carga estática: 3:01

Temperatura: -45 to 65 °C

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Material	Longitud (L)	Anchura (W)	Altura (H)	Superficie
--------------------	--------------------	----------	--------------	-------------	------------	------------

PTF6P	360518	Polyethylene, Polipropileno, Nylon	196mm	150 mm	102 mm	26452mm ²
PTF10P	360519	Polyethylene, Polipropileno, Nylon	318mm	201 mm	102 mm	59355mm ²
PTF16P	360522	Polyethylene, Polipropileno, Nylon	480mm	201 mm	102 mm	91613mm ²

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Peso por unidad	Carga estática
PTF6P	360518	0.3 kg	1330N
PTF10P	360519	0.5 kg	4450N
PTF16P	360522	1 kg	6670N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

