

Mordaza nVent CADDY Rod Lock



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Ensamblados prefabricados para elevar y fijar fácilmente en su lugar, lo que facilita el ahorro de tiempo y dinero

El sencillo diseño de "presione para instalar" permite que los instaladores simplemente presionen la varilla roscada a través del orificio de montaje para mantenerla en posición de modo instantáneo

La tuerca se puede apretar con los dedos para sujetar la varilla en su lugar

Funciona con varillas roscadas que poseen roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas

Cumple con la Especificación Federal WW-H-171 (Tipo 23) y la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society) ANSI®/MSS-SP-58 (Tipo 19 y 23)

ESPECIFICACIONES

Material: Hierro fundido

Acabado: Electrolgalvanizado

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de la varilla (RS)	Espesor del reborde (FT)	Altura (H)	Longitud (L)	Anchura (W)
CRLBM8EG	390001	M8	3 - 10 mm	30 mm	52.3mm	25.3 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de la varilla (RS)	Espesor del reborde (FT)	Altura (H)	Longitud (L)	Anchura (W)
CRLBM10EG	390002	M10	3 - 10 mm	30 mm	52.3mm	25.3 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	A	Carga estática 1 (F1)	Carga estática 2 (F2)
CRLBM8EG	390001	24.9 mm	1100N	1400N
CRLBM10EG	390002	24.9 mm	1100N	2200N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La carga estática 1 representa un espesor de patín de viga de 3 mm a 5 mm (de 1/8 in a 3/16 in). La carga estática 2 representa un espesor de patín de viga de 6 mm a 10 mm (de 1/4 in a 3/8 in).

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

