

Clip para borde de viga para fijar varilla roscada en acero muelle nVent CADDY Rod Lock



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Suspende la varilla roscada desde patines de vigas

El colgador de varilla roscada puede girar para proporcionar un despliegue vertical

Solo requiere un martillo para la instalación

El sencillo diseño de "presione para instalar" permite que los instaladores simplemente presionen la varilla roscada a través del orificio de montaje para mantenerla en posición de modo instantáneo

Ensamblados prefabricados para elevar y fijar fácilmente en su lugar, lo que facilita el ahorro de tiempo y dinero

Funciona con extremos de varillas roscadas que poseen roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas

El diseño incluye un mecanismo de desbloqueo accionado mediante una pinza

ESPECIFICACIONES

Acabado: nVent CADDY Armour

Material: Spring Steel

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de la varilla (RS)	Espesor del reborde (FT)	Carga estática
4QT14	174842	6	2 - 3 mm	330N
4QT124	174841	6	3 - 8 mm	330N
4QT1912	174844	6	14 - 20 mm	330N
4QT158	174843	6	8 - 14 mm	330N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

