

Brida autocortante nVent CADDY



La brida autocortante nVent CADDY es una solución para de datos versátil y sin herramientas que permite agrupar grandes cantidades de cables. Este producto sencillo pero innovador cuenta con una cuchilla integrada para garantizar una fijación segura y un acabado limpio y seguro. Fabricada en nailon 6/6 duradero, la brida autocortante cuenta con una sólida resistencia a la tracción de 22 kg (50 libras).

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Elimina los bordes afilados y protege la piel contra los cortes durante las instalaciones

Corte con tan solo y girar, sin necesidad de herramientas de corte

En distintos colores, incluyendo una versión negra con protección UV para satisfacer necesidades específicas

Cumple con la directiva RoHS (de sus siglas en inglés, Directiva de restricción de sustancias peligrosas)

Sin halógenos

cULus Listed to UL 62275/CSA C22.2 No. 62275, UL Certified to IEC 62275

ESPECIFICACIONES

De conformidad con: IEC® 60695-2-11 (Prueba de alambre de resplandor 960 °C)

Table 1/2



Número de catálogo	Número de artículo	Material	Color	Longitud (L)	Anchura (W)	Temperatura de instalación
CADTIESC11CB AP	601000	Nylon, Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)	Negro	279.4mm	4.32 mm	0 °C Min
CADTIESC11CN AP	601001	Nylon, Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)	Natural	279.4mm	4.32 mm	0 °C Min

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Color	Longitud (L)	Anchura (W)	Temperatura de instalación
CADTIESC14CBAP	601009	Nylon, Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)	Negro	355.6mm	4.32 mm	0 °C Min
CADTIESC14CNAP	601010	Nylon, Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)	Natural	355.6mm	4.32 mm	0 °C Min
CADTIESC8CBAP	601018	Nylon, Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)	Negro	203.2mm	4.32 mm	0 °C Min
CADTIESC8CNAP	601019	Nylon, Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)	Natural	203.2mm	4.32 mm	0 °C Min

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Temperatura de funcionamiento
CADTIESC11CBAP	601000	-20 to 85 °C
CADTIESC11CNAP	601001	-20 to 85 °C
CADTIESC14CBAP	601009	-20 to 85 °C
CADTIESC14CNAP	601010	-20 to 85 °C
CADTIESC8CBAP	601018	-20 to 85 °C
CADTIESC8CNAP	601019	-20 to 85 °C

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

