

Clip a presión para cables de un solo brazo nVent CADDY



El sujetacable a presión de un solo brazo nVent CADDY es un sujetador metálico sostenible y listo para instalar que permite fijar los cables fácilmente con una mano. Esta solución admite de manera segura conjuntos de cables pequeños en espacios abarrotados; por ejemplo, al ras de los techos o sobre techos suspendidos. El diseño distintivo del sujetacable a presión de un solo brazo crea una opción para combinar dos sujetadores de un solo brazo en cuestión de segundos, lo que duplica la capacidad de cable por cada punto de fijación, reduce la cantidad de piezas de reserva necesarias y permite que los contratistas ahorren tiempo en el trabajo. Con un diseño de bajo perfil, este sujetacable a presión es una alternativa más duradera a las soluciones de plástico más utilizadas y ofrece una solución ideal para aplicaciones eléctricas y de comunicación de datos.

CARACTERÍSTICAS

Solución de dos en uno o apilable; se pueden combinar dos sujetacable a presión de un solo brazo nVent CADDY a mano para duplicar instantáneamente la capacidad de cable por cada punto de fijación

Compatible con fijación directa y anclaje tradicional

Reutilizable en caso de clavos mal insertados

Más resistente y duradero que los sujetadores a presión de plástico

Los bordes redondos ayudan a prevenir los daños en el cable

Los cables se instalan de forma ordenada, por lo que presenta una apariencia profesional y uniforme

El diseño de bajo perfil permite la instalación en espacios reducidos

Hecho en un 100 % de materiales reciclables

ESPECIFICACIONES

Acabado: Pregalvanizado

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de taladro (HS)	Longitud (L)	Altura (H)	Anchura (W)	Diámetro 1 (Ø1)
--------------------	--------------------	------------------------	--------------	------------	-------------	-----------------

OAB8DF	182068	4.8 mm	115mm	15mm	30mm	4 - 10 mm
OAB8	182067	7.5 mm	115mm	15mm	30mm	4 - 10 mm



Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro 2 (Ø2)	Capacidad del cable
OAB8DF	182068	5 - 11 mm	8
OAB8	182067	5 - 11 mm	8

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

* La capacidad de cable se basa en un cable de 10 mm de diámetro

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

