

Speed Link Light Pack de nVent CADDY con soporte para pistola de clavos



El sistema Speed Link Light Pack de nVent CADDY con soporte para pistola de clavos incluye una longitud precortada (1m y 2m) de cable de acero de 1mm remachado a un soporte angular diseñado para la fijación directa junto con un dispositivo de cierre de perfil ultrabajo. El personal de instalación puede fijarlo de forma rápida y segura al techo de hormigón utilizando una amplia gama de pistolas de clavos para asegurar luminarias y carteles.

CARACTERÍSTICAS

Sistema completo, incluyendo un cable de acero, un dispositivo de bloqueo, y una escuadra para clavadoras

Se fija en la boca de la clavadora permitiendo una instalacion mas segura sin utilizar las manos permitiendo una fijacion a la estructura a traves de un alargador

Soporte en ángulo con la pata más larga para mejorar el espacio para la herramienta

Se sujeta fácil y rápidamente al concreto, acero o al forjado de metal mixto

ESPECIFICACIONES

Factor de seguridad de carga estática: 5:01

Acabado: Electrolgalvanizado

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	A	B
CLP1L1GBSF	196091	Acero, Brass	1 mm	1m	38 mm	25.5 mm
CLP1L2GBSF	196092	Acero, Brass	1 mm	2m	38 mm	25.5 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática
--------------------	--------------------	----------------

CLP1L1GBSF	196091	100N
CLP1L2GBSF	196092	100N


Espesor (T): 6.5 mm
Anchura (W): 12.5 mm
Altura (H): 21 mm
Ángulo (a): 60 °

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La carga estática máxima será la de la escuadra. Consulte con el fabricante de los clavos que serán utilizados para evaluar la carga estática y la compatibilidad con el tipo de hormigón. La carga máxima será la carga estática más baja de las dos.

El inserto para clavadoras es compatible con las clavadoras BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 o equivalentes.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

