

nVent CADDY Speed Link SLDM con terminación en gancho



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un gancho pre-ensamblado

Ideal para soportar líneas de luminarias, conductos de ventilación y otros tipos de instalaciones

Dispositivo de cierre estético y discreto para minimizar su impacto visual

El dispositivo de cierre "sin llave" es ajustable incluso después de instalarse

ESPECIFICACIONES

Diámetro del cable de acero:	1.5 mm
Factor de seguridad de carga estática:	5:01
Acabado:	Electro galvanizado
Material:	Acero


Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud del cable de acero	A	B	C	Carga estática
--------------------	--------------------	-----------------------------	---	---	---	----------------

SLDM615L1	196028	1m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N
SLDM615L2	196029	2m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N

Tamaño de la varilla (RS): 6
Longitud (L): 7mm
Anchura (W): 9.2 mm
Altura (H): 24.5 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
 Opción 1: Atención al cliente
 Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
 +31 800-0200135
 Francia:
 +33 800 901 793

Europa

Alemania:
 800 1890272
 Otros países:
 +31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
 +86 21 2412 1618/19
 Sídney:
 +61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

