

nVent CADDY Speed Link SLK con terminación roscada



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y terminación roscada pre-ensamblada

Para fijar en estructuras con anclajes o dispositivos roscados

Se conecta directamente a los dispositivos roscados en conjuntos trapezoidales, luminarias, equipos HVAC o cartelería

ESPECIFICACIONES

Factor de seguridad de carga estática:	5:01
Acabado:	Electro galvanizado
De conformidad con:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	Tamaño de la varilla (RS)	Longitud del tornillo (L)
SLK15L1SEM6	196564	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 mm	1m	6	25mm


Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	Tamaño de la varilla (RS)	Longitud del tornillo (L)
SLK15L1SEM8	196565	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 mm	1m	8	45mm
SLK15L2SEM6	196566	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 mm	2m	6	25mm
SLK15L2SEM8	196567	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 mm	2m	8	45mm
SLK15L3SEM6	196568	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 mm	3m	6	25mm
SLK15L3SEM8	196570	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 mm	3m	8	45mm
SLK2L2SEM8	196559	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	2 mm	2m	8	45mm
SLK2L3SEM8	196561	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	2 mm	3m	8	45mm
SLK2L5SEM6	196562	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	2 mm	5m	6	25mm
SLK2L5SEM8	196563	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	2 mm	5m	8	45mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Espesor (T)	Ángulo (a)	Carga estática
SLK15L1SEM6	196564	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L1SEM8	196565	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Espesor (T)	Ángulo (a)	Carga estática
SLK15L2SEM6	196566	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2SEM8	196567	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3SEM6	196568	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3SEM8	196570	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2SEM8	196559	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L3SEM8	196561	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5SEM6	196562	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5SEM8	196563	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

