

nVent CADDY Speed Link articulado en "Y" extensión con ojal



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Se fija a orificios de paso en una variedad de estructuras o dispositivos colgantes

Ideal para la suspensión de luminarias

Mejora la estabilización gracias a la forma en Y

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Factor de seguridad de carga estática	Diámetro del cable de acero	Longitud "Y" del cable de acero (YL)
SLD15Y500	195960	Acero	Electro galvanizado	5:01	1.5 mm	0.5m

Table 2/2


Número de catálogo	Número de artículo	A	B	Carga estática
--------------------	--------------------	---	---	----------------

SLD15Y500	195960	39 mm	5 mm	195N
-----------	--------	-------	------	------

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Dispositivo de cierre nVent CADDY Speed Link no incluido.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

